

**Wippe mit Symbol  
Licht**

| Spezifikation       | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend  | 3285 01     | 1  | 5,83               | 01 | 4010337039600 |
| Reinweiß glänzend   | 3285 03     | 10 | 5,83               | 01 | 4010337039617 |
| Reinweiß seidenmatt | 3285 27     | 5  | 5,83               | 01 | 4010337039631 |
| Anthrazit           | 3285 28     | 5  | 6,34               | 11 | 4010337039648 |
| Farbe Alu           | 3285 26     | 1  | 9,59               | 11 | 4010337039624 |
| Schwarz matt        | 3285 005    | 5  | 9,59               | 11 | 4010337067757 |
| Grau matt           | 3285 015    | 1  | 9,59               | 11 | 4010337110460 |
| Edelstahl           | 3285 600    | 1  | 16,92              | 11 | 4010337044994 |

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
  - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopftrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  - Spannungsprüfung von vorn möglich.
  - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  - Gut zugängliche Lösehebel.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-