

Wippe mit Symbol Tür

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3287 01	1	5,83	01	4010337039846
Reinweiß glänzend	3287 03	10	5,83	01	4010337039853
Reinweiß seidenmatt	3287 27	5	5,83	01	4010337039877
Anthrazit	3287 28	1	6,34	11	4010337039884
Farbe Alu	3287 26	1	9,59	11	4010337039860
Schwarz matt	3287 005	1	9,59	11	4010337067931
Grau matt	3287 015	1	9,59	11	4010337110484
Edelstahl	3287 600	1	16,92	11	4010337045250

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
 - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
 - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
 - Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-