

## Wippe mit Kontrollfenster

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3290 01	1	5,82	01	4010337041610
Reinweiß glänzend	3290 03	10/100	5,82	01	4010337041627
Reinweiß seidenmatt	3290 27	10	5,82	01	4010337041641
Anthrazit	3290 28	10	6,34	11	4010337041658
Farbe Alu	3290 26	1	9,59	11	4010337041634
Schwarz matt	3290 005	10	9,59	11	4010337067047
Grau matt	3290 015	10	9,59	11	4010337110491
Edelstahl	3290 600	1/5	16,89	11	4010337045403

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  - Spannungsprüfung von vorn möglich.
  - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  - Gut zugängliche Lösehebel.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-