

## Wippe

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3296 01	10	4,16	21	4010337039341
Reinweiß glänzend	3296 03	10/100	4,16	21	4010337039358
Reinweiß seidenmatt	3296 27	10/100	4,16	21	4010337039372
Anthrazit	3296 28	10/100	4,89	11	4010337039389
Farbe Alu	3296 26	10	8,18	11	4010337039365
Schwarz matt	3296 005	10	8,18	11	4010337065593
Grau matt	3296 015	10	8,18	11	4010337110521
Edelstahl	3296 600	10	15,44	11	4010337043867

## Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  - Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenschlüssel-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  - Spannungsprüfung von vorn möglich.
  - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  - Gut zugängliche Lösehebel.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-