

Wippe 2fach gerade stehend

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	3495 03	1	7,91	01	4010337065647
Reinweiß seidenmatt	3495 27	10	7,91	01	4010337065661
Anthrazit	3495 28	1	8,49	11	4010337065678
Farbe Alu	3495 26	1	11,78	11	4010337065654
Schwarz matt	3495 005	1	11,78	11	4010337065630
Grau matt	3495 015	1	11,78	11	4010337110606
Edelstahl	3495 600	1/5	19,02	11	4010337065685

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskrallen).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

- Spannungsprüfung von vorn möglich.
 - Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
 - Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
 - Gut zugängliche Lösehebel.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
 - Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
 - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-