

Abdeckung mit Kontrollfenster für Zugschalter

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Cremeweiß glänzend | 3638 01 | 10 | 6,90 | 01 | 4010337042433 |
| Reinweiß glänzend | 3638 03 | 10 | 6,90 | 01 | 4010337042440 |
| Reinweiß seidenmatt | 3638 27 | 1 | 6,90 | 01 | 4010337042464 |
| Anthrazit | 3638 28 | 1 | 9,59 | 11 | 4010337042471 |
| Schwarz matt | 3638 005 | 1 | 13,77 | 11 | 4010337064350 |

Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.