

## Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck "Heizung Ein/Aus"

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	3678 01	1	7,27	01	4010337042327
Reinweiß glänzend	3678 03	10	7,27	01	4010337042358
Reinweiß seidenmatt	3678 27	1	7,27	01	4010337042389
Anthrazit	3678 28	1	7,81	11	4010337042396
Farbe Alu	3678 26	1	11,08	11	4010337042372
Schwarz matt	3678 005	1	11,08	11	4010337067061

### Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  - Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
-