

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen System 55**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4418 01	1/5	13,51	01	4010337094920
Reinweiß glänzend	4418 03	1/5	13,51	01	4010337094944
Reinweiß seidenmatt	4418 27	1/5	13,51	01	4010337094999
Anthrazit	4418 28	1/5	14,80	11	4010337095026
Farbe Alu	4418 26	1/5	19,47	11	4010337094982
Schwarz matt	4418 005	1/5	19,47	11	4010337094913
Grau matt	4418 015	1/5	19,47	11	4010337094937

## Merkmale

- Speziell geeignet für Winkelstecker.

- Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
  - Für Schraubbefestigung.
  - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dossenschrauben.
  - Geringe Einbautiefe.
  - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsringen.
  - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- 

## Technische Daten

Einbautiefe:	32 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur - erhöhter Berührungsschutz:	0 °C bis +45 °C

---

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
  - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-