**GIRA** Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20)  $TX\_44$ 

EAN	PS	EUR/Stück o. MWSt.	VE	Bestell-Nr.	Spezifikation
4010337093497	13	25,48	1/5	4462 66	Reinweiß
4010337093503	13	31,45	1/5	4462 67	Anthrazit
4010337093480	13	31,45	1/5	4462 65	Farbe Alu

## Merkmale

- Geerdeter Tragring.

#### **Technische Daten**

Einbautiefe: 32 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur

- erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis 45 °C

#### Hinweise

- Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
- Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

# **GIRA** Datenblatt

katalog.gira.de

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

## Lieferumfang

- Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.