

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ Flächenschalter

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	5379 112	1/5	78,87	02	4010337124870

Merkmale

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebeneinsteleinsatz 3-Draht.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebeneinsteleinsatz 3-Draht.
- Einstellbare Nachlaufzeit
- Einstellbare Helligkeitsschwelle.
- Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt.
- Bei Anschluss eines System 3000 Nebeneinstelesatzes mit Bedieneinsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
- Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebeneinsteleinsatz mit Bedieneinsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel:	180°
Nachlaufzeit - einstellbar:	10 s bis 30 min
Helligkeitswert - einstellbar: - fest:	ca. 5 bis 500 lx Tagbetrieb
Empfindlichkeit - fest eingestellt auf:	75%
Schutzart - System 55, Flächenschalter: - TX_44:	IP20 IP44
Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne:	max. 32 m

- Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m
 - Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C
-

Hinweise

- Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.
-

Lieferumfang

- Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
-