

## Einsatz DVI (24+5) Kupplung

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	5644 03	1/5	106,57	01	4010337460732
Schwarz matt	5644 10	1	106,57	01	4010337460749

### Technische Daten

Einbautiefe  
- Kupplung: mind. 12 mm

### Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:

Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.

Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.

- Installationsempfehlung:

Kaiser Elektronik-Dosen

Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02

Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94

Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40