

**Interruptor de llave 10 AX 250 V~ para todos los medios cilindros de perfil DIN
Interruptor de 2 polos**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
gris	0144 30	1	02	4010337144304

Datos técnicos

Dimensiones

- Caja de aluminio moldeado: An 75 × Al 75 × P 66 mm

Notes

- La cerradura debe pedirse por separado.
- El desmontaje de la tapa de la caja solo es posible si la cerradura se encuentra en la posición de desbloqueo.
- Introducción de M20 desde abajo.

En la entrega

- La cerradura no se incluye en la entrega.