

Columna de iluminación de 769 mm de altura

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
antracita	1343 28	1	17	4010337343288
color aluminio	1343 26	1	17	4010337343264

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

Características

- El elemento de iluminación está compuesto por un reflector de aluminio y una lámina de metacrilato resistente a los golpes.
- Salida de luz trasera como lámpara de orientación.
- La conexión se realiza a través de un borne de tornillo de 5 polos para cables rígidos y flexibles de hasta 4 mm².

Datos técnicos

Grado de protección: IP44

Notes

- En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
- En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
- Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
- Fijación con 1 taco.
- Se pueden utilizar lámparas con rosca E27 que correspondan a la clase de eficiencia energética A++ hasta E.

En la entrega

- El material de fijación se incluye en la entrega.
- Las lámparasnosc incluyen en la entrega.

Dimensiones en mm

Base:	B 229	Al 10	Pr 155
Columna:	B 142	Al 769	Pr 75
