

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos  
Tipo A / tipo C**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco brillante	2459 70	1	02	4010337129967

## Características

- Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
- Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

## Datos técnicos

Tensión de entrada:	CA 220 - 250 V, 50/60 Hz
Conexión USB:	1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensión de salida USB:	5 V CC
Corriente de carga	
- USB A:	máx. 2,4 A
- USB C:	máx. 3 A
Stand-by:	≤80 mW
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Profundidad de instalación:	31 mm
Temperatura ambiente:	+5° C a +35° C

## Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
- Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
- Se recomienda la utilización de una caja profunda.

- Solo para conductores rígidos.

---

## **En la entrega**

- Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.

---