

**Interruptor basculante 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos para indica el estado de la habitación del hotel**

| Especificación         | Ref.     | UE | SP | EAN           |
|------------------------|----------|----|----|---------------|
| blanco crema brillante | 3104 01  | 1  | 01 | 4010337042495 |
| blanco brillante       | 3104 03  | 1  | 01 | 4010337042501 |
| blanco mate            | 3104 27  | 1  | 01 | 4010337042525 |
| antracita              | 3104 28  | 1  | 11 | 4010337042532 |
| color aluminio         | 3104 26  | 1  | 11 | 4010337042518 |
| negro mate             | 3104 005 | 1  | 11 | 4010337069812 |

## Características

- Interruptor para indicar el estado de la habitación de hotel: "Do not disturb" y "Make up room".
- Con bloqueo contra activación doble.
- Bloqueo eléctrico y mecánico.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.

- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

---

## Datos técnicos

Profundidad de instalación: 32 mm

Sección de conexión  
- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm<sup>2</sup>

Potencia nominal  
- LEDi/ CFLi: 100 W

---