

**Interruptor de control basculante 10 AX 250 V~
con campo de rotulación y elemento de iluminación LED naranja de 230 V~
Interruptor de desconexión de 2 polos**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
gris	3112 30	10	14	4010337123873

Características

- Con elemento de iluminación LED naranja.
- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- Montaje en superficie protegido del agua IP44

Datos técnicos

Sección de conexión
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:

2,5 mm²

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi: 100 W

Notes

- También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

- Se adjunta la placa de rotulación "Heizung Ein/Aus".
 - Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).
 - El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.
-