

**Interruptor de control basculante 10 AX 250 V~
con placa de montaje
y elemento de iluminación LED naranja de 230 V~**

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|----------------|---------|----|----|---------------|
| blanco | 3116 13 | 10 | 13 | 4010337112471 |

Características

- Con elemento de iluminación LED.
- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

- Sección de conexión
- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm²
- Potencia nominal
- LEDi/ CFLi: 100 W

Notes

- También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

- Todos los dispositivos se suministran completos con placa de montaje, entrada para canales y para cables.
- El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.