

**Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~
Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	3140 01	1	01	4010337042754
blanco brillante	3140 03	1	01	4010337042761
blanco mate	3140 27	1	01	4010337042785
antracita	3140 28	1	11	4010337042792
color aluminio	3140 26	1	11	4010337042778
negro mate	3140 005	1	11	4010337065104
gris mate	3140 015	1	11	4010337127154
acero inoxidable (pintado)	3140 600	1	11	4010337045410

Características

- El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía.
- Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos.
- El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm ²
Potencia nominal - LEDi/ CFLi:	100 W

Notes

- Otras versiones previa petición.
- Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable.