

**Tecla basculante con símbolo
Timbre**

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| blanco crema brillante | 3286 01 | 1 | 01 | 4010337039723 |
| blanco brillante | 3286 03 | 10 | 01 | 4010337039730 |
| blanco mate | 3286 27 | 10 | 01 | 4010337039754 |
| antracita | 3286 28 | 10 | 11 | 4010337039761 |
| color aluminio | 3286 26 | 1 | 11 | 4010337039747 |
| negro mate | 3286 005 | 5 | 11 | 4010337067870 |
| gris mate | 3286 015 | 1 | 11 | 4010337110477 |
| acero inoxidable | 3286 600 | 1 | 11 | 4010337045151 |

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
 - Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
 - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
 - Se puede comprobar la tensión desde delante.
 - La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
 - Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
 - Palanca de liberación de fácil acceso.
 - Base de termoplástico resistente a la rotura.
 - Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
 - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-