

Tecla basculante de 2 elementos

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	3295 01	10	01	4010337040811
blanco brillante	3295 03	10/100	01	4010337040828
blanco mate	3295 27	10	01	4010337040842
antracita	3295 28	10	11	4010337040859
color aluminio	3295 26	10	11	4010337040835
negro mate	3295 005	10	11	4010337065616
gris mate	3295 015	10	11	4010337110514
acero inoxidable	3295 600	1/5	11	4010337045267

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
 - Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
 - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
 - Se puede comprobar la tensión desde delante.
 - La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
 - Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
 - Palanca de liberación de fácil acceso.
 - Base de termoplástico resistente a la rotura.
 - Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
 - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-