

Tecla basculante de 2 elementos

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	3295 01	10	01	4010337040811
blanco brillante	3295 03	10/100	01	4010337040828
blanco mate	3295 27	10	01	4010337040842
antracita	3295 28	10	11	4010337040859
color aluminio	3295 26	10	11	4010337040835
negro mate	3295 005	10/100	11	4010337065616
gris mate	3295 015	10	11	4010337110514
acero inoxidable	3295 600	1/5	11	4010337045267

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
 - Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
 - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
 - Se puede comprobar la tensión desde delante.
 - La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
 - Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
 - Palanca de liberación de fácil acceso.
 - Base de termoplástico resistente a la rotura.
 - Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
 - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-