

## Tecla basculante

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	3296 01	10	21	4010337039341
blanco brillante	3296 03	10/100	21	4010337039358
blanco mate	3296 27	10/100	21	4010337039372
antracita	3296 28	10/100	11	4010337039389
color aluminio	3296 26	10	11	4010337039365
negro mate	3296 005	10	11	4010337065593
gris mate	3296 015	10	11	4010337110521
acero inoxidable	3296 600	10	11	4010337043867

## Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  - Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  - Se puede comprobar la tensión desde delante.
  - La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  - Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  - Palanca de liberación de fácil acceso.
  - Base de termoplástico resistente a la rotura.
  - Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-