

Tecla basculante recta con visor de control

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco brillante	3490 03	1	01	4010337066705
blanco mate	3490 27	1	01	4010337066736
antracita	3490 28	1	11	4010337066743
color aluminio	3490 26	1	11	4010337066729
negro mate	3490 005	1	11	4010337066668
gris mate	3490 015	5	11	4010337124245

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
 - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-