

## Tecla basculante de 2 elementos recta

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco brillante	3495 03	1	01	4010337065647
blanco mate	3495 27	10	01	4010337065661
antracita	3495 28	1	11	4010337065678
color aluminio	3495 26	1	11	4010337065654
negro mate	3495 005	1	11	4010337065630
gris mate	3495 015	1	11	4010337110606
acero inoxidable	3495 600	1/5	11	4010337065685

### Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.

- Se puede comprobar la tensión desde delante.
  - La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  - Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  - Palanca de liberación de fácil acceso.
  - Base de termoplástico resistente a la rotura.
  - Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-