

Tecla basculante de 2 elementos recta

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|------------------|---------|----|----|---------------|
| blanco brillante | 3495 66 | 1 | 13 | 4010337065708 |
| antracita | 3495 67 | 1 | 13 | 4010337065715 |
| color aluminio | 3495 65 | 1 | 13 | 4010337065692 |

Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- Empotrable protegido del agua IP44