

Tecla basculante de 2 elementos con visor de control

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	3631 01	1	01	4010337041108
blanco brillante	3631 03	10	01	4010337041115
blanco mate	3631 27	1	01	4010337041153
antracita	3631 28	1	11	4010337041160
color aluminio	3631 26	1	11	4010337041146
negro mate	3631 005	1	11	4010337065722
gris mate	3631 015	1	11	4010337110552

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.

- Se puede comprobar la tensión desde delante.
 - La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
 - Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
 - Palanca de liberación de fácil acceso.
 - Base de termoplástico resistente a la rotura.
 - Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
 - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-