

Cubierta con visor de control para interruptor con tirador

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	3638 01	10	01	4010337042433
blanco brillante	3638 03	10	01	4010337042440
blanco mate	3638 27	1	01	4010337042464
antracita	3638 28	1	11	4010337042471
negro mate	3638 005	1	11	4010337064350

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.