

Tecla basculante con visor de control y campo de rotulación

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	3670 01	1	01	4010337041740
blanco brillante	3670 03	1	01	4010337041757
blanco mate	3670 27	1	01	4010337041771
antracita	3670 28	1	11	4010337041788
color aluminio	3670 26	1	11	4010337041764
negro mate	3670 005	1	11	4010337067078
gris mate	3670 015	1	11	4010337110569

Características

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.

- Se puede comprobar la tensión desde delante.
 - La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
 - Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
 - Palanca de liberación de fácil acceso.
 - Base de termoplástico resistente a la rotura.
 - Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
 - En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
-

En la entrega

- Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".
-