

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
Bornes enchufables**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	4188 01	10/100	21	4010337092872
blanco brillante	4188 03	10/100	21	4010337092896
blanco mate	4188 27	10/100	21	4010337092940
antracita	4188 28	10/100	11	4010337092957
color aluminio	4188 26	10/100	11	4010337092933
negro mate	4188 005	10/100	11	4010337092865
gris mate	4188 015	1/5	11	4010337092889
acero inoxidable	4188 600	1/5	11	4010337092964

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Notes

- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
-