

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
sin garras de fijación, con bornes de tornillo**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	4383 01	1/5	01	4010337093633
blanco brillante	4383 03	1/5	01	4010337093657
blanco mate	4383 27	1/5	01	4010337108450
antracita	4383 28	1/5	11	4010337093671
color aluminio	4383 26	1/5	11	4010337093664
negro mate	4383 005	1/5	11	4010337093626
gris mate	4383 015	1/5	11	4010337093640
acero inoxidable	4383 600	1/5	11	4010337093688

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	
- protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a +45 °C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
-