

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
verde brillante	4418 107	1/5	01	4010337094951

Características

- Especialmente apropiado para clavijas angulares.
- También para la utilización en columnas de alimentación Gira o en sistemas bajo el suelo.
- Fijación con tornillos.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	29 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	
- protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a +45 °C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
- Los casquillos de las bases de enchufe SCHUKO están codificados con colores.