

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) (IP20)  
TX\_44**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco	4453 66	1/5	13	4010337093848
antracita	4453 67	1/5	13	4010337093855
color aluminio	4453 65	1/5	13	4010337093831

**Características**

- Anillo de fijación con toma de tierra.

**Datos técnicos**

Profundidad de instalación: 32 mm

Sección de conexión  
- para conductores rígidos y flexibles desde: 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

Temperatura ambiente  
- protección ampliada contra contacto accidental: de 0 °C a 45 °C

**Notes**

- No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
- En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.