

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) (IP20)
TX_44**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco	4462 66	1/5	13	4010337093497
antracita	4462 67	1/5	13	4010337093503
color aluminio	4462 65	1/5	13	4010337093480

Características

- Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación: 32 mm

Sección de conexión
- para conductores rígidos y flexibles desde: 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
- protección ampliada contra contacto accidental: de 0 °C a 45 °C

Notes

- No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
- En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
- Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

En la entrega

- Se adjunta la placa de rotulación "EDV".
