

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura y campo de rotulación
Con cierres diferentes**

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|----------------|---------|----|----|---------------|
| blanco | 4467 66 | 1 | 13 | 4010337094555 |
| antracita | 4467 67 | 1 | 13 | 4010337094562 |
| color aluminio | 4467 65 | 1 | 13 | 4010337094548 |

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------|---|
| Profundidad de instalación: | 29 mm |
| Material conductor: | rígido y flexible |
| Sección de conexión | |
| - Para conductores de: | 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Altura de la etiqueta de rotulación: | 12 mm |

En la entrega

- En la entrega se incluyen dos llaves.
 - Se adjunta placa de rotulación en blanco.
-