

**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
Bornes de tornillo**

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	4754 01	1/5	01	4010337114154
blanco brillante	4754 03	1/5	01	4010337114178
blanco mate	4754 27	1/5	01	4010337114192
antracita	4754 28	1/5	11	4010337114208
color aluminio	4754 26	1/5	11	4010337114185
negro mate	4754 005	1/5	11	4010337114147
gris mate	4754 015	1/5	11	4010337114161

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).

- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	29 mm
Material conductor - rígido y flexible:	
Sección de conexión - Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Notes

- Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55, Gira E1 y Gira E2, en combinación con el juego de juntas adecuado también para el montaje de bases de enchufe SCHUKO empotrables con tapa abatible, con protección contra el agua IP44.
- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.