

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación System 55

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	4755 01	10	01	4010337093879
blanco brillante	4755 03	10	01	4010337093893
blanco mate	4755 27	10/100	01	4010337093916
antracita	4755 28	10	11	4010337093923
color aluminio	4755 26	1/5	11	4010337093909
negro mate	4755 005	10	11	4010337093862
gris mate	4755 015	1/5	11	4010337093886

Características

- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.

- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión - Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - protección ampliada contra contacto accidental:	de 0 °C a +45 °C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
-