

Base de enchufe SCHUKO de 2 elementos, 16 A y 250 V~precableada, completa con marco cobertor Standard 55

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	4793 01	5	01	4010337095286
blanco brillante	4793 03	5	01	4010337095293
blanco mate	4793 04	5	01	4010337095309

Características

- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	29 mm
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Notes

- Apta para caja de montaje de 2 elementos, p. ej. Kaiser, Attema UD50 y PVD 50, HAF 250 y G250, así como cajas de canal Van Geel.

En la entrega

- Completo con marco cobertor doble Standard 55.
