

## Módulo de superficie táctil System 3000

| Especificación         | Ref.     | UE  | SP | EAN           |
|------------------------|----------|-----|----|---------------|
| blanco crema brillante | 5365 01  | 1/5 | 02 | 4010337096856 |
| blanco brillante       | 5365 03  | 1/5 | 02 | 4010337096863 |
| blanco mate            | 5365 27  | 1/5 | 02 | 4010337096887 |
| antracita              | 5365 28  | 1/5 | 02 | 4010337096894 |
| color aluminio         | 5365 26  | 1/5 | 02 | 4010337096870 |
| negro mate             | 5365 005 | 1/5 | 02 | 4010337096917 |
| gris mate              | 5365 015 | 1/5 | 02 | 4010337107071 |
| acero inoxidable       | 5365 600 | 1/5 | 02 | 4010337096900 |

## Características

- El control se lleva a tocando ligeramente la pantalla o pasando el dedo por ella.
  - Se pueden almacenar tres valores de brillo, con mecanismo de regulación de System 3000.
  - El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
  - Función de bloqueo, con mecanismo de control de persianas de System 3000.
  - Indicación del estado mediante barras de luz LED para mostrar la luminosidad o la posición de la persiana.
  - Pantalla de estado permanente o temporal (la pantalla de estado se apaga después de 5 segundos sin tocarla).
  - Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
- 

## Datos técnicos

Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C

---