

**Tecla basculante de 2 elementos sin imprimir, con visor de control
System 55**

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| blanco crema brillante | 5369 01 | 1/5 | 02 | 4010337460534 |
| blanco brillante | 5369 03 | 1/5 | 02 | 4010337460589 |
| blanco mate | 5369 27 | 1/5 | 02 | 4010337063650 |
| antracita | 5369 28 | 1/5 | 02 | 4010337063643 |
| color aluminio | 5369 26 | 1/5 | 02 | 4010337063711 |
| negro mate | 5369 005 | 1/5 | 02 | 4010337063629 |
| gris mate | 5369 015 | 1/5 | 02 | 4010337087267 |
| acero inoxidable | 5369 600 | 1 | 02 | 4010337063568 |

Características

- Tecla basculante de mando sin impresión como repuesto para las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.
 - Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha.
-

Notes

- En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.
-