

Detector de presencia y movimiento System 3000 módulo de superficie de 360° BT

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|----------------|---------|----|----|---------------|
| blanco | 5377 02 | 1 | 02 | 4010337052227 |

Características

- Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
- Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
- Manejo con mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos o de 3 hilos, o con pulsador mecánico.
- Obturador insertable para limitar el alcance de detección.
- Montaje en techo sobre mecanismo empotrable System 3000.

Con mecanismo de conmutación System 3000

- Funcionamiento breve.

Con mecanismo de regulación System 3000

- Regulación de luz constante.
- Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
- La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando y la aplicación Gira System 3000.
- Función de luz básica.
- Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

- Ajuste del dispositivo como detector de presencia o detector de movimiento.
- Ajuste del valor límite de luminosidad.
- Ajuste de la sensibilidad de los tres sensores PIR.
- Ajuste del retardo de temporización.
- Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
- Simulación de presencia.
- Modo diurno.
- Prueba de marcha.
- Aviso previo de desconexión.
- Función de reloj temporizador.

- Función de alarma.

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------------------|
| Angulo de detección: | 360° |
| Altura de montaje | |
| - mínimo: | 2,20 m |
| - máximo para detector de movimiento: | 6,00 m |
| - máximo para detector de presencia: | 3,50 m |
| Alcance de detección para altura de montaje 2,20 m | |
| - Detector de presencia: | Ø máx. 3,50 m |
| Alcance de detección para altura de montaje 3 m | |
| - Detector de movimiento: | Ø máx. 20 m |
| - Detector de presencia: | Ø máx. 8 m |
| Sensibilidad: | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Valor límite de luminosidad | |
| - Detector de movimiento: | aprox. de 5 a 500 lx (y modo diurno) |
| - Detector de presencia: | aprox. de 5 a 1000 lx (y modo diurno) |
| Modo breve | |
| - Duración del impulso: | aprox. 0,5 s |
| - Pausa de impulso: | aprox. 3 s |
| Alcance de la transmisión: | Típ. 10 m |
| Potencia de transmisión: | máx. 2,5 mW, clase 2 |
| Temperatura ambiente: | de -5 °C a +45 °C |
| Dimensiones: | Ø 103 × Al 66 |
