

Interfaz de datos SIC-IP

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5500 000	1	10	4010337052685

Características

- La interfaz de datos sirve para ampliar la actual puesta en marcha mediante pulsador con una cómoda puesta en marcha mediante PC/ordenador portátil y conectar el bus de 2 hilos a IP.
- Planificación mediante Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 3.0.
- Puesta en marcha de grandes proyectos.
- Lectura de los datos de planificación de instalaciones existentes.
- Conexión de bus de 2 hilos Gira a IP.
- Solo indicado para el uso en interiores.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica

- Bus de 2 hilos: 24 V CC ± 2 V
- Alimentación adicional: DC 12 V a 26 V
- Consumo de corriente: máx. 5 mA

Conexiones

- Bus de 2 hilos: 2 x borne de enchufe
- Alimentación adicional: 2 x borne de enchufe

Indicación óptica

- Modo: Naranja
- Func./Prog.: verde

Comunicación IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C

Humedad del aire: 93 % de humedad relativa

Clase de protección: III (según IEC 61140)

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2
