

**Mecanismo USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm
Acoplamiento, USB, cable adaptador, minijack**

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|------------------|---------|----|----|---------------|
| blanco brillante | 5686 03 | 1 | 01 | 4010337462125 |
| negro mate | 5686 10 | 1 | 01 | 4010337462132 |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Profundidad de instalación | |
| - Acoplador: | 20 mm como mín. |
| - Cable adaptador: | 46 mm como mín. |
| Longitud del cable adaptador: | 200 mm |

Notes

- Solo para la sujeción por tornillos.
- ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
- Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
- Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
- Recomendación de instalación:

Montaje empotrado de cajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02

Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94

Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40