

**Interrupteur à tirette 10 AX 250 V CA**  
**Interrupteur inverseur universel**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	0146 13	1	30,37	13	4010337146131

**Caractéristiques techniques**

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Indications**

- Pour montage mural et sur plafond.
- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

**Etendue de la livraison**

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.