

**Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d'inscription
Inverseur unipolaire**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	0156 31	1	39,86	14	4010337156314

Caractéristiques

- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm²
jusqu'à:

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
- Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.