

Module bouton-poussoir à tirette 10 A 250 V~ Contact à fermeture 1 conducteur avec contact de signalisation distinct

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
| Contact NO unipolaire avec contact de signalisation à part | 0165 00 | 1/5 | 23,08 | 01 | 4010337165002 |
| Contact NO à 1 pôle avec contact de signalisation distinct (sans griffes de | 0811 00 | 1/5 | 23,08 | 01 | 4010337811008 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| Profondeur de montage: | 30 mm |
| section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: | 2,5mm ² |

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.