

**Cadre de finition Gira Standard 55  
blanc satiné**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	0211 04	10/100	3,09	21	4010337211044
2x	0212 04	10/100	5,28	21	4010337212041
2x sans nervure centrale	1002 04	10	3,90	01	4010337002048
3x	0213 04	10/100	9,31	01	4010337213048
4x	0214 04	1/5	16,10	01	4010337214045
5x	0215 04	1/5	26,48	01	4010337215042

**Caractéristiques**

- Incassable.

**Indications**

- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.