

Cadre de finition Gira E2 teinte alu

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--------------------------|---------|--------|----------------|----|---------------|
| 1x | 0211 25 | 10/100 | 12,14 | 11 | 4010337211259 |
| 2x | 0212 25 | 10 | 18,43 | 11 | 4010337212256 |
| 2x sans nervure centrale | 1002 25 | 10 | 18,43 | 11 | 4010337002253 |
| 3x | 0213 25 | 1/5 | 30,31 | 11 | 4010337213253 |
| 4x | 0214 25 | 1/5 | 49,23 | 11 | 4010337214250 |
| 5x | 0215 25 | 1/5 | 74,90 | 11 | 4010337215257 |

Indications

- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.