

**Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription  
gris mat**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	1091 37	10	16,09	11	4010337082590
2x horizontal	1092 37	10	26,35	11	4010337082651
double vertical	1102 37	10	26,35	11	4010337082699
3x horizontal	1093 37	1/5	42,14	11	4010337082668
3x vertical	1103 37	1/5	42,14	11	4010337082729
4x horizontal	1094 37	1	64,97	11	4010337082675
4x vertical	1114 37	1/5	64,97	11	4010337082873
quintuple horizontal	1095 37	1/5	94,60	11	4010337082682
quintuple vertical	1115 37	1/5	94,60	11	4010337082880

## Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

---

## Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-