

Station d'appartement apparent

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	1250 01	1	92,13	18	4010337010470
blanc brillant	1250 03	1	92,13	18	4010337010487
blanc satiné	1250 27	1	92,13	18	4010337010500
anthracite	1250 28	1	97,88	18	4010337010517
teinte alu	1250 26	1	104,16	18	4010337010494
noir mat	1250 005	1	104,16	18	4010337038641
gris mat	1250 015	1	104,16	18	4010337082934
acier inoxydable	1250 600	1	124,56	18	4010337020950

Caractéristiques

- Station d'appartement apparent complète et préassemblée. Permet un montage rapide et propre.
- L'intégration des variantes de design des programmes d'interrupteur Gira assure l'aspect harmonieux de la communication de porte et de l'installation électrique.
- Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
- Montage simple via des bornes à vis sur la plaque de montage. Le contact avec la station d'appartement se fait lors de l'enfichage de la station d'appartement sur la plaque de montage.
- Démontage simple de la station d'appartement lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission de signal et alimentation de la station d'appartement via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois stations d'appartement (en cas d'alimentation via le bus 2 fils).
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
- Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage.
- Sélection parmi cinq mélodies de tonalité d'appel différentes, qui peuvent être affectées individuellement aux touches d'appel.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Atténuateur de bruits en cas de bruits de fond importants pendant la communication vocale.
- Blocage de l'écoute de tiers.
- Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état.

Les touches de commande de la station d'appartement apparent commandent les fonctions suivantes en liaison avec l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré:

- commutation de la lumière et d'autres fonctions.
- Commande de l'ouvre-porte.
- Réglage de la mélodie de tonalité d'appel.
- Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
- Prise d'appel.
- Activation de l'atténuateur de bruits.
- Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension: 26 V CC $\pm$ 2 V (via bus 2 fils)

Température ambiante: 0°C à +50°C

Raccordements

- Bus 2 fils: 2 x borne vissée
- Bouton-poussoir d'appel d'étage: 2 x borne vissée

Dimensions

- System 55: B 55 x H 127 x T 20 mm
- Gira F100: B 70 x H 142 x T 20 mm

Indications

- Montage possible sans cadre de finition.
- Pour le montage avec le System 55 ou Gira F100, un cadre de finition 2x sans nervure centrale est nécessaire.
- Pour le montage sur un boîtier pour appareil, un cadre de finition est nécessaire.
- Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 70 participants (p.ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement apparent).