

Station de porte pour montage apparent sextuple

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	1268 66	1	425,83	18	4010337003892
anthracite	1268 67	1	439,96	18	4010337003908
teinte alu	1268 65	1	440,07	18	4010337003885

Caractéristiques

- Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
- Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44.
- Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
- Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
- Protection antivol au moyen de vis avec six lobes internes.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Signal de confirmation lors de l'actionnement de la touche d'appel.
- Réglage possible du volume vocal.
- Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ ou le logiciel de marquage Gira.
- Faible hauteur de construction de 19 mm seulement.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension: 26 V CC \pm 2 V (via bus 2 fils)

Raccordements

- Bus 2 fils: 2 x borne vissée

- alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée

Indice de protection: IP44

Température ambiante: -25°C à +70°C

Indications

- Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x.

Dimensions en mm

Étiquettes nominatives:	B 110	H 253	T 19
	B 62	H 18	T -
